

**EXTREMITE UNIPOLAIRE EXTE-  
RIEURE PORCELAIN****UP-245-H4****UTILISATION:**

Extérieur zone faiblement polluée (niveau de pollution I et II - CEI 815)\*.  
Raccordement sur ligne aérienne sur chassis.

**CÂBLES:**

Câbles unipolaires isolation synthétique (PE, PR).  
Conducteur cuivre ou aluminium.  
Ecran semi-conducteur extrudé.  
Ecran métallique plomb  
Tension d'isolement: 245 kV (Um).  
Sections admissibles: 400 à 1600 mm<sup>2</sup>.

**DESCRIPTION:**

1. Plateau de tête
2. Isolateur- Ligne de fuite de contournement: 4950 mm.
3. Cône de contrainte (élastomère).
4. Rallonge.
5. Culot.
6. Disque sécurité (graphite).

**SPECIFICATIONS:**

NF C 33-063

**ASSURANCE QUALITE:**

Le système qualité adopté a été évalué et jugé conforme aux exigences de la norme ISO 9002 - EN 29002

**POIDS UNITAIRE:**

Approximatif: 510 kg.

(\* ) Existe en version surisolée (niveau de pollution III).

Ligne de fuite de contournement : 7800 mm.

