

EXTREMITÉ UNIPOLAIRE INTERIEURE ALLEGÉE

PIC-100

UTILISATION:

Intérieur
Raccordement en cellules.

CÂBLES:

Câbles unipolaires isolation synthétique (PE, PR).
Conducteur cuivre ou aluminium.
Ecran semi-conducteur extrudé.
Ecran métallique plomb.
Tension d'isolement : 100 kV (Um).
Sections admissibles : 240 à 1600 mm².

DESCRIPTION:

1. Tige de sortie
2. Isolateur enfilaire (élastomère silicone).
3. Cône de contrainte (élastomère).

SPECIFICATIONS:

NF C 33-064

ASSURANCE QUALITE:

Le système qualité adopté a été évalué et jugé conforme aux exigences de la norme ISO 9002 – EN 29002.

