



**MANCHONS - COSSES - CONNECTEURS**

**MANCHONS COSSES**

Aperçu du produit	Référence PRYSMIAN	Référence EDF	Section mm <sup>2</sup>	Référence PRYSMIAN	Référence EDF	Section mm <sup>2</sup>	Utilisation
	MUH-1,5 MUH-2,5 MUH-4 MUH-6 MUH-10 MUH-16 MUH-25 MUH-35		1,5 2,5 4 6 10 16 25	MUH-50 MUH-70 MUH-95 MUH-120 MUH-150 MUH-240 MUH-300 MUH-400		50 70 95 120 150 240 300 400	Manchon cuivre tubulaire à sertir BT et HTA pour conducteur cuivre.
		RJ-0A-25 RJ-0A-35 RJ-1A-50 RJ-1A-70 RJ-1A-95 RJ-2A-120 RJ-2A-150	25 35 50 70 95 120 150		RJ-2A-185 RJ-4A-240 RJ-4A-300 RJ-4A-400 RJ-6A-630 RJ-8A-1300	185 240 300 400 630 1300	Manchon à poinçonner alu BT et HTA Conducteur cuivre 25 à 50 mm <sup>2</sup> Conducteur alu 25 à 1300 mm <sup>2</sup> .
		RJ-1A-50-25 RJ-1A-50-35 RJ-1A-70-50 RJ-1A-95-50 RJ-1A-150-50	50/25 50/35 70/50 95/50 150/50		RJ-2A-150-70 RJ-2A-150-95 RJ-4A-240-50 RJ-4A-240-95	150/70 150/95 240/50 240/95	Manchon à poinçonner alu BT et HTA pour sections inégales.
		RJ-1AU-50 RJ-1AU-95 RJ-2AU-150 RJ-4AU-240	50 95 150 240				Manchon mixte alu à poinçonner / cuivre à sertir BT et HTA.
		DMT-2A-95-50 DMT-2A-95-95 DMT-2A-150-50 DMT-2A-150-95	95/50 95 150/50 150/95		DMT-2A-150-150 DMT-4A-240-50 DMT-4A-240-95 DMT-4A-240-150	150 240/50 240/95 240/150	Manchon de dérivation alu à poinçonner conducteur alu HTA.
		DBT-A-70-50 DBT-A-70-70 DBT-A-95-50	70/50 70 95/50		150-150 240-95 240-150	150 240/95 240/150	Manchon de dérivation alu à poinçonner conducteur alu HTA.
	CUP2-16 CUP2-25 CUP2-35 CUP2-50 CUP2-70 CUP2-95		16 25 35 50 70 95	CUP2-120 CUP2-150 CUP2-185 CUP2-240 CUP2-300 CUP2-400		120 150 185 240 300 400	Cosse cuivre tubulaire à poinçonner étanche. Conducteur cuivre
	CUP1-10 CUP1-16 CUP1-25 CUP1-35 CUP1-50 CUP1-70 CUP1-95 CUP1-120		10 16 25 35 50 70 95 120	CUP1-150 CUP1-185 CUP1-240 CUP1-300 CUP1-400 CUP1-500 CUP1-630		150 185 240 300 400 500 630	Cosse cuivre tubulaire à poinçonner non-étanche. Conducteur cuivre
		C-0AU-25 C-0AU-35 C-1AU-50 C-1AU-70 C-2AU-95 C-2AU-120 C-2AU-150	25 35 50 70 95 120 150		C-4AU-185 C-4AU-240 C-5AU-300 C-5AU-400 C-6AU-500 C-6AU-630	185 240 300 400 500	Cosse alu-cuivre à poinçonner plage cuivre déportée. Conducteur cuivre 25 à 50 mm <sup>2</sup> Conducteur alu 25 à 630 mm <sup>2</sup>
		C-0A-25 C-0A-35 C-1A-50 C-1A-70 C-2A-95 C-2A-120 C-2A-150	25 35 50 70 95 120 150		C-4A-185 C-4A-240 C-5A-300 C-5A-400 C-6A-500 C-6A-630	185 240 300 400 500 630c	Cosse alu à poinçonner plage déportée. Conducteur cuivre 25 à 50 mm <sup>2</sup> Conducteur alu 25 à 630 mm <sup>2</sup>

**MANCHONS - COSSES - CONNECTEURS**

**CONNECTEURS**

Aperçu du produit	Référence PRYSMIAN	Référence EDF	Section mm <sup>2</sup>	Utilisation
	BIV-8-50 BIV-8-70 BIV-8-95 BIV-8-185 BIV-8-240		50 70 95 185 240	Conducteurs unipolaires cuivre ou alu.
	BIV-7-95 BIV-7-185 BIV-7-240		95 185 240	Conducteurs unipolaires cuivre ou alu.
	BIV-9-16 BIV-9-25 BIV-9-35 BIV-9-70		16 25 35 70	Conducteurs unipolaires cuivre ou alu.
<b>non étamé</b> 	EZ-21 EZ-22		240 / 1 x 50 240 / 2 x 35	Conducteurs unipolaires alu.